

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru

Малогабаритные вытяжные устройства DELI

Малогабаритное вытяжное устройство **DELI**



Назначение

Предназначено для улавливания и удаления различных видов дыма, паров химических реактивов, мелкодисперсной пыли и подобных не-взрывоопасных вредных веществ от локального источника выделения.

- максимальный радиус действия- 3 м;
- высота установки- 1-2,5 м;
- диаметр вытяжного устройства- 75 мм, 100 мм, 125 мм.

Область применения

- радиоэлектронная промышленность (процессы пайки, точечной сварки);
- химическая и фармацевтическая промышленность (при работе с реактивами, растворителями и т.д.);
- художественные и реставрационные мастерские, лаборатории (при работе с реактивами, красителями, растворителями и т.д.);
- мелкие сварочные работы;
- удаление пыли при изготовлении зубных протезов.

Конструктивные особенности и преимущества

- обладает полой конструкцией воздуховодов и внешним опорным механизмом для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку;
- улавливание не менее 75% вредных веществ непосредственно от источника их выделения;
- наличие в комплектации универсальной опоры для крепления вытяжного устройства к краю стола при помощи струбцины или к стене при помощи кронштейна;
- возможность регулирования расхода воздуха, проходящего через вытяжное устройство при помощи ручной заслонки;
- легко перемещается и фиксируется в нужном положении для оптимального использования;
- два типа воронок для DELI-75 (круглая, рожковая).

Варианты установки и подключения

1. подключение при помощи гибких или жестких воздуховодов к индивидуальному вентилятору FUK, к центральному вентилятору или фильтру очистки воздуха;
2. установка на поверхности стола в специальном монтажном отверстии (подключение одного или двух вытяжных устройств при помощи гибких шлангов к переносному фильтровентиляционному агрегату LF-400 с последующим возвратом очищенного воздуха в помещение);
3. установка при помощи монтажного кронштейна на стене над рабочим местом под опорой;
4. установка при помощи монтажного кронштейна на стене над рабочим местом под опорой.

Обозначения

DELI - 75 - 10 S /SP

S - Standing - для вертикальной установки над опорой
H - Hanging - для установки под опорой


10 - длина устройства 1м
15 - длина устройства 1,5м
2 - длина устройства 2м
3 - длина устройства 3м

75 - диаметр воздуховодов 75мм
100 - диаметр воздуховодов 100мм
125 - диаметр воздуховодов 125мм

Вытяжное устройство DELI


Исполнения

Исполнение Н (под опорой)




1. кронштейн универсальной опоры;
2. монтажный переход;
3. круглая воздухоприемная воронка;
4. заслонка для регулирования расхода воздуха;
5. газовый амортизатор.


Исполнение S (над опорой)



1. кронштейн универсальной опоры;
2. трубочина универсальной опоры;
3. рожковая воздухоприемная воронка;
4. монтажный переход;
5. заслонка для регулирования расхода воздуха;
6. газовый амортизатор.




1. кронштейн универсальной опоры;
2. монтажный переход;
3. воронка только круглая;
4. заслонка для регулирования расхода воздуха;
5. газовый амортизатор.



1. кронштейн универсальной опоры;
2. воронка только круглая;
3. монтажный переход;
4. заслонка для регулирования расхода воздуха;
5. газовый амортизатор.

График потери давления



ДЕЛИ-75-10, ДЕЛИ-75-15 комплектуются двумя типами воронок:



Круглая конусная воронка




Рожковая воронка

Остальные устройства DELI комплектуются только круглой воронкой.


Модель	Максимальный радиус действия, м	Диаметр подключения гибкого шланга, мм	Диаметр подключения воздуховода к вытяж. системе, мм	Рекомендуемый расход воздуха	
				при пайке, м³/ч	при других работах, м³/ч
DELI-75-10S	1.0	75	100	125-200	125-250
DELI-75-15S	1.5	75	100	125-200	125-250
DELI-75-10H	1.0	75	100	125-200	125-250
DELI-75-15H	1.5	75	100	125-200	125-250
DELI-100-15S	1.5	100	100		250-500
DELI-100-15H	1.5	100	100		250-500
DELI-125-2	2	125	125		500-700
DELI-125-3	3	125	125		500-700

Размеры устройств DELI-75


DELI-75-10H для монтажа под опорой




DELI-75-10S для вертикальной установки



DELI-75-15H для монтажа под опорой




DELI-75-15S для вертикальной установки




Кронштейн универсальной опоры

а) Кронштейн для крепления на стене




а) Кронштейн для вертикальной установки (со струбиной)




Размеры устройств DELI-100, DELI-125

Исполнение Н (под опорой)



Исполнение S (над опорой)




Размеры вытяжного устройства

Модель	ØD	A	B	C	E
DELI-100-15H	100	749	777	1610	100
DELI-100-15S	100	749	777	1610	100
DELI-125-2H	125	929	641	2000	100
DELI-125-3H	125	1458	1113	3000	100
DELI-125-2S	125	929	641	2000	100
DELI-125-3S	125	1458	1113	3000	100







Размеры опоры

Модель	Ød	a	b	c	e	f	i
DELI-100-15H	8,5	175	144	80	50	17	15,5
DELI-100-15S	8,5	175	144	80	50	17	15,5
DELI-125-2H	13	310	270	140	100	20	20
DELI-125-3H	13	310	270	140	100	20	20
DELI-125-2S	13	310	270	140	100	20	20
DELI-125-3S	13	310	270	140	100	20	20

Радиус действия



Зона обслуживания



Настольное вытяжное устройство из пластика **DELI-P**



ЕАС



Применение

Предназначено для локального улавливания и удаления паров химических реактивов, различных видов дыма и мелкодисперсной пыли в лабораториях, а также в цехах предприятий различных отраслей промышленности.

Преимущества и особенности

Настольное вытяжное устройство DELI-P имеет пластиковые воздуховоды и усовершенствованную плоскую воронку, которая также выполнена из пластика. Благодаря применению современных композиционных материалов, устройство получило малый вес, более легкое перемещение в пространстве, улучшенную аэродинамику и факел всасывания.

Краткие технические характеристики

Модель	Радиус действия м	Особенности комплектации	Ø воз-да/соедин. патрубка мм	Рекоменд. расход воздуха м³/час	Высота установки м	Способ крепления	Подключение	
DELI-P-75-07S	0,7	- только круглая плоская воронка; - трубочина крепления к столу.	75/100	125–250	0,7–1,0	1. На столе (S): - врезка в столешницу - на трубочине	1. К портативному фильтру: - LF-200 - LF-400	
DELI-P-75-10S	1,0							
DELI-P-75-15S	1,5							
DELI-P-75-10H	1,0	То же, но без трубочины.					2. На стене (S, H): - над опорой (S) - под опорой (H)	2. К стационарным фильтрам: - MF-2000/3000 + CF - MF-31 + CFM-M + ME-HF-M
DELI-P-75-15H	1,5						3. К вытяжной системе с вентилятором	